

# Connettore per cavo ASI-SD-PG-M12

Codice prodotto: 18789

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Tramite ghiera
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	27.6 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina diritto Morsetto a vite
Intervallo della tensione d'esercizio AC	125 V
Corrente ammissibile per il carico	3 A
Raccordo pressacavo	Pg 9
Sezione del conduttore	0.75 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale ghiera	Ottone nichelato
Materiale del contatto elettrico	Bronzo