


blocco batteria VIGM-04-D-3

Codice prodotto: 18835

FESTO

Per unità di valvole

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	ISO 5599-2
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 16 bar
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1
Attacco pneumatico 4	G1/2
Attacco pneumatico 5	G1
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso