

Unità di aspirazione ESG-40

Codice prodotto: 189175

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ventosa	40 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Caratteristiche speciali	Antistatico
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore di altezza Con compensatore di altezza lungo
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 4
Forma ventosa	Rotondo, soffiello, 1,5 convoluzioni Rotondo, soffiello, 3,5 convoluzioni Rotondo extra profondo Rotondo, piatto Rotondo profondo
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Attacco vuoto	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan