

Unità di aspirazione ESG-200

Codice prodotto: 189181

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ventosa	200 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore di altezza Con compensatore di altezza lungo
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 6
Forma ventosa	Rotondo, piatto
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Attacco vuoto	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	FPM NBR PUR VMQ (silicone)