

Supporto ventosa ESH-HA-1-QS

Codice prodotto: 189193

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione nominale | 3 mm |
| Volume | 0.239 cm ³ |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Design | Attacco per il vuoto sulla parte superiore |
| Correlazione con il supporto ventosa | Dimensione 1 |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 6 g |
| Tipo di montaggio | Tramite controdado |
| Fissaggio ventosa | Diametro 3 mm |
| Attacco vuoto | QS-4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale staffa di fissaggio | Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temperato Acciaio fortemente legato |