

## Supporto ventosa ESH-HCL-6-G

Codice prodotto: 189232

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                               | Valore                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensatore di altezza per supporto ventosa | 40 mm                                                                                  |
| Dimensione nominale                          | 10 mm                                                                                  |
| Volume                                       | 16.325 cm <sup>3</sup>                                                                 |
| Posizione di montaggio                       | Verticale                                                                              |
| Design                                       | Attacco per il vuoto sulla parte superiore<br>Con compensatore di altezza              |
| Correlazione con il supporto ventosa         | Dimensione 6                                                                           |
| Fluido di lavoro                             | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC     | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                  |
| Conformità PWIS                              | VDMA24364-A1-L                                                                         |
| Temperatura ambiente                         | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Peso prodotto                                | 560 g                                                                                  |
| Tipo di montaggio                            | Tramite controdado                                                                     |
| Fissaggio ventosa                            | M20x2                                                                                  |
| Attacco vuoto                                | G1/4                                                                                   |
| Nota sui materiali                           | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                              |
| Materiale staffa di fissaggio                | Alluminio<br>Ottone nichelato<br>POM<br>Acciaio temperato<br>Acciaio fortemente legato |