

Supporto ventosa ESH-HD-4-QS

Codice prodotto: 189239

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	6 mm
Dimensione nominale	5 mm
Volume	0.678 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore di altezza
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 4
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	45 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Fissaggio ventosa	M6
Attacco vuoto	QS-6
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale staffa di fissaggio	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temperato Acciaio fortemente legato