

# Supporto ventosa ESH-HDL-3-QS

Codice prodotto: 189247

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	20 mm
Dimensione nominale	3.3 mm
Volume	0.474 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore di altezza
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 3
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	65 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Fissaggio ventosa	M4
Attacco vuoto	QS-6
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale staffa di fissaggio	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temperato Acciaio fortemente legato