

Supporto ventosa ESH-HE-1-M3

Codice prodotto: 189253

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	1.2 mm
Volume	0.04 cm ³
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 1
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite attacco per il vuoto
Fissaggio ventosa	Diametro 3 mm
Attacco vuoto	M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	Lega di alluminio battuto NBR POM Acciaio
Materiale staffa di fissaggio	Acciaio temperato