

Supporto ventosa ESH-HE-2-M5

Codice prodotto: 189254

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione nominale | 2 mm |
| Volume | 0.036 cm ³ |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Design | Attacco per il vuoto sulla parte superiore |
| Correlazione con il supporto ventosa | Dimensione 2 |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 3 g |
| Tipo di montaggio | Tramite filetto maschio Tramite attacco per il vuoto |
| Fissaggio ventosa | Diametro 4 mm |
| Attacco vuoto | M5 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni | Lega di alluminio battuto NBR POM Acciaio |
| Materiale staffa di fissaggio | Acciaio temperato |