

# Supporto ventosa ESH-HF-1-M10X1

Codice prodotto: 189260

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	2.6 mm
Dimensione nominale	2 mm
Volume	0.108 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore Con compensatore di altezza
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 1
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	14 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite attacco per il vuoto
Fissaggio ventosa	Diametro 3 mm
Attacco vuoto	M10x1
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR POM
Materiale staffa di fissaggio	Acciaio temperato