

# Unità di aspirazione ESS-4-SN

Codice prodotto: 189269

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Raggio min. del pezzo                    | 10 mm                                              |
| Dimensione nominale                      | 1.2 mm                                             |
| Diametro ventosa                         | 4 mm                                               |
| Volume ventosa                           | 0.008 cm <sup>3</sup>                              |
| Adatto per l'impulso di espulsione       | 4 bar                                              |
| Posizione del collegamento               | In alto                                            |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                          |
| Correlazione con il supporto ventosa     | Dimensione 1                                       |
| Forma ventosa                            | Rotondo, piatto                                    |
| Pressione d'esercizio                    | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi             |
| Pressione di lavoro                      | -0.95 bar...0 bar                                  |
| Pressione d'esercizio nominale           | -70 kPa<br>-10.15 psi                              |
| Pressione di lavoro nominale             | -0.7 bar                                           |
| Fluido di lavoro                         | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione              |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-A1-L                                     |
| Adatto per l'uso con gli alimenti        | Vedere le informazioni avanzate sul materiale      |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...70 °C                                     |
| Forza di tenuta alla pressione nominale  | 0.46 N                                             |
| Forza laterale alla pressione nominale   | 0.5 N                                              |
| Peso prodotto                            | 0.1 g                                              |
| Tipo di montaggio                        | Tramite attacco per il vuoto                       |
| Attacco vuoto                            | Diametro esterno 3 mm                              |
| Colore                                   | Nero                                               |
| Durezza Shore                            | 50 +/- 5                                           |
| Materiale del perno a vite               | Ottone nichelato                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)          |
| Materiale ventosa                        | NBR                                                |