# Unità di aspirazione
# ESS-4-SU

Codice prodotto: 189270



## Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Raggio min. del pezzo | 10 mm |
| Dimensione nominale | 1.2 mm |
| Diametro ventosa | 4 mm |
| Volume ventosa | 0.008 cm³ |
| Adatto per l'impulso di espulsione | 4 bar |
| Posizione del collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Correlazione con il supporto ventosa | Dimensione 1 |
| Forma ventosa | Rotondo, piatto |
| Pressione d'esercizio | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressione di lavoro | -0.95 bar...0 bar |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa<br>-10.15 psi |
| Pressione di lavoro nominale | -0.7 bar |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 0.46 N |
| Forza laterale alla pressione nominale | 0.5 N |
| Peso prodotto | 0.1 g |
| Tipo di montaggio | Tramite attacco per il vuoto |
| Attacco vuoto | Diametro esterno 3 mm |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Materiale del perno a vite | Ottone nichelato |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale ventosa | PUR |