

# Unità di aspirazione ESS-50-BS

Codice prodotto: 189392

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	11 mm
Raggio min. del pezzo	150 mm
Dimensione nominale	3 mm
Diametro ventosa	50 mm
Volume ventosa	14.23 cm <sup>3</sup>
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 4
Forma ventosa	Rotondo, soffiato, 1,5 convoluzioni
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 °C...180 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	72.6 N
Forza laterale alla pressione nominale	38 N
Peso prodotto	24.7 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	M6
Colore	Trasparente
Durezza Shore	50 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto nichelato Ottone nichelato Acciaio, zincato e cromato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale ventosa	VMQ (silicone)