

Cavo piatto
KASI-1,5-Y-100
Codice prodotto: 18940

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	71 g
Intervallo di tensione d'esercizio DC	75 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	60 V
Corrente ammissibile per il carico	3 A
Lunghezza del cavo	100 m
Grado di protezione	IP65 Con estremità dei fili sigillate
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale della guaina del cavo	Mescola di gomma
Colore guaina del cavo	Giallo