


# Cavo piatto

## KASI-1,5-Z-100

Codice prodotto: 18941

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Peso prodotto                            | 71 g                                     |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC    | 75 V                                     |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC | 60 V                                     |
| Corrente ammissibile per il carico       | 3 A                                      |
| Lunghezza del cavo                       | 100 m                                    |
| Grado di protezione                      | IP65<br>Con estremità dei fili sigillate |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...85 °C                           |
| Temperatura ambiente con cavo mobile     | -25 °C...85 °C                           |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                           |
| Materiale della guaina del cavo          | Mescola di gomma                         |
| Colore guaina del cavo                   | Nero                                     |