


Modulo di alimentazione VABF-C8-12-P3A5-QX

Codice prodotto: 1894888

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di lavoro	8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	13.8 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Preparato per cartuccia
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA