


# Ventosa ESV-50-SF

Codice prodotto: 190997

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                          | Valore  |
|---|---|
| Raggio min. del pezzo                   | 330 mm  |
| Diametro ventosa                        | 50 mm   |
| Volume ventosa                          | 2.387 cm <sup>3</sup>                             |
| Posizione del collegamento              | In alto   |
| Posizione di montaggio                  | Opzionale   |
| Forma ventosa                           | Rotondo, piatto                                   |
| Pressione d'esercizio                   | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi            |
| Pressione di lavoro                     | -0.95 bar...0 bar                                 |
| Pressione d'esercizio nominale          | -70 kPa<br>-10.15 psi                             |
| Pressione di lavoro nominale            | -0.7 bar  |
| Fluido di lavoro                        | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| Conformità PWIS                         | VDMA24364-A1-L                                    |
| Adatto per l'uso con gli alimenti       | Vedere le informazioni avanzate sul materiale     |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...200 °C                                   |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 105 N   |
| Peso prodotto                           | 11.2 g  |
| Colore                                  | grigio  |
| Durezza Shore                           | 60 +/- 5  |
| Nota sui materiali                      | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)         |
| Materiale ventosa                       | FPM   |