


Ventosa
ESV-20-BU
Codice prodotto: 191055

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	6 mm
Raggio min. del pezzo	40 mm
Diametro ventosa	20 mm
Volume ventosa	1.6 cm ³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, soffietto, 1,5 convoluzioni
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	12.9 N
Peso prodotto	1.9 g
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	PUR