


Ventosa ESV-30-BU

Codice prodotto: 191058

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Compensatore di altezza per ventosa | 8 mm |
| Raggio min. del pezzo | 80 mm |
| Diametro ventosa | 30 mm |
| Volume ventosa | 4.07 cm ³ |
| Posizione del collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Forma ventosa | Rotondo, soffiato, 1,5 convoluzioni |
| Pressione d'esercizio | -95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi |
| Pressione di lavoro | -0.95 bar...0 bar |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -10.15 psi |
| Pressione di lavoro nominale | -0.7 bar |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 26.2 N |
| Peso prodotto | 3.6 g |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale ventosa | PUR |