


Filtro per il vuoto ESF-4A

Codice prodotto: 191203

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Grado di filtrazione	10 µm
Pressione di lavoro	-0.95 bar...4 bar
Portata con vuoto = -0,75 bar	260 l/min
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	19 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite attacco per il vuoto
Attacco pneumatico	M6
Attacco vuoto	M6
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	PVF
Materiale corpo	Alluminio Ottone, nichelato