

# Guarnizione luminosa MF-LD-230AC

Codice prodotto: 19144

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore  |
|---|---|
| Indicazione della posizione di commutazione           | LED   |
| Tipo di montaggio                                     | Su elettrovalvola tramite vite centrale M3  |
| Peso prodotto   | 1.6 g   |
| Collegamento elettrico                                | Tipo B<br>Progettazione quadrata MSF  |
| Tensione d'esercizio nominale AC                      | 230 V   |
| Immunità alle sovratensioni                           | 4 kV  |
| Collegamento conduttore di protezione                 | Disponibile   |
| Potenza nominale della guarnizione luminosa           | 0.33 W  |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | +/- 10 %  |
| Grado di protezione                                   | IP65  |
| Temperatura ambiente                                  | -25 °C...85 °C  |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)       | Conforme Direttiva bassa tensione UE<br>Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Conformità PWIS                                       | VDMA24364-B2-L  |
| Grado di inquinamento                                 | 3   |
| Materiale corpo                                       | TPE-U(PU)   |
| Colore  | Trasparente   |