

# Connettore maschio SEA-4GS-7-2,5

Codice prodotto: 192008

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo di montaggio	Tramite bussola filettata
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	18 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Tipo A M12x1 Connettore maschio dritto/morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Raccordo pressacavo	Pg7
Diametro cavo ammesso	2.5 mm...2.9 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale ghiera	PA
Materiale del contatto elettrico	Ottone Rivestito in bronzo bianco