


Serbatoio per aria compressa CRVZS-5

Codice prodotto: 192159

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	5 l
Posizione di montaggio	Scarico della condensa al di sotto
Conforme allo standard	AD 2000
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.78 psi...232 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...16 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	In conformità con la Direttiva UE apparecchi a pressione secondo i regolamenti del Regno Unito per apparecchiature a pressione
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] Azoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Coppia massima di serraggio per la filettatura di collegamento	130 Nm
Coppia massima di serraggio per scarico della condensa	27 Nm
Peso prodotto	3581 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento scarico della condensa	G3/8
Attacco pneumatico	G1
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale serbatoio per aria compressa	Acciaio inossidabile fortemente legato