


Serbatoio per aria compressa

VZS-20-B

Codice prodotto: 192161

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	20 l
Posizione di montaggio	Scarico della condensa al di sotto
Conforme allo standard	EN 286-1
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...16 bar
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU sui recipienti semplici a pressione
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-: Azoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Coppia massima di serraggio per la filettatura di collegamento	130 Nm
Coppia massima di serraggio per scarico della condensa	27 Nm
Peso prodotto	9000 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento scarico della condensa	G3/8
Attacco pneumatico	G1
Materiale serbatoio per aria compressa	Acciaio verniciato a polvere