


Fascetta di bloccaggio MKRS-12-B

Codice prodotto: 192288

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto	9 g
Tipo di montaggio	Fissaggio su profilo Ad innesto Con foro passante Una delle due:
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)