

# unità di manutenzione FRC-3/4-D-DI-MAXI

Codice prodotto: 192410

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Combinazione di filtro-riduttore-lubrificatore, con filtro da 40 µm e protezione metallica.

Con scarico manuale della condensa, manometro e riduttore di pressione ad azionamento diretto.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro-riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità di condensa max.	43 cm <sup>3</sup>
Grado di filtrazione	40 µm
Protezione tazza	Protezione metallica
Indicazione della pressione	Con manometro
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Isteresi di pressione max.	0,4 bar
Portata nominale normale	3.800 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.600 g
Fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC