

# Filtro LF-D-5M-MAXI

Codice prodotto: 192559

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione                               | Maxi                                                         |
| Serie                                    | D                                                            |
| Posizione di montaggio                   | Verticale +/-5°                                              |
| Grado di filtrazione                     | 5 µm                                                         |
| Scarico della condensa                   | A rotazione manuale                                          |
| Design                                   | Filtro sinterizzato con separatore centrifugo                |
| Tazza di protezione                      | Tazza di protezione metallica                                |
| Pressione di lavoro                      | 0 bar...16 bar                                               |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura di stoccaggio                | -10 °C...60 °C                                               |
| Classe di purezza dell'aria in uscita    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                   | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Tipo di montaggio                        | Installazione in linea<br>Con accessori                      |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | Sottobase                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | Sottobase                                                    |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Materiale filtro                         | PE                                                           |
| Materiale corpo                          | Zinco pressofuso                                             |
| Materiale della tazza                    | PC                                                           |