

Unità di manutenzione FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A

Codice prodotto: 192648

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Maxi
Serie	D
Blocco attuatore	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Filtro-riduttore senza manometro Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard
Volume max della condensa	80 cm ³
Grado di filtrazione	40 µm
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)	Preparato per G1/4
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...1.2 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...7 bar
Isteresi di pressione max.	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	8500 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	2390 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/4
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC