

Connettore femmina MSSD-EB-S-M14

FESTO

Codice prodotto: 192745



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	10
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	17 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina Tipo C
Diametro cavo	4 mm...6 mm
Sezione nominale conduttore	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero