

# Connettore femmina MSSD-C-S-M16

Codice prodotto: 192748

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	10
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	38 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina Tipo A
Diametro cavo	5.5 mm...8 mm
Sezione nominale conduttore	0.5 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero