


Raccordo a innesto QSMK-1/16-5/32-U

Codice prodotto: 192805

FESTO

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni | Mini |
| Diametro nominale | 1,7 mm |
| Tipo di guarnizione perno filettato | Rivestimento |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione di esercizio | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata Vuoto |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Peso | 11 g |
| Attacco pneumatico | NPT1/16-27 per tubo flessibile diametro esterno 5/32" |
| Colore dell'anello di smontaggio | grigio |
| Avvertenza sul materiale | a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Ottone nichelato |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio | POM |
| Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile | NBR |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |