


# Cavo di collegamento KMYZ-2-24-10-LED

Codice prodotto: 193443

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite autofilettante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	170 g
Collegamento elettrico	2 poli/2 fili Connettore angolare/cavo Esecuzione quadrata/estremità aperta
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza del cavo	10 m
Caratteristiche cavo	Standard
Diametro cavo	3.4 mm
Struttura del cavo	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Bronzo