


Piastra di montaggio VN-T3-BP-NRH

Codice prodotto: 193641

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm
Peso prodotto	3,5 g
Tipo di montaggio	Con foro passante Con guida DIN
Materiale piastra	Rinforzato con POM
Materiale valvola a spola	POM