


# Cilindro a soffietto EB-325-215

Codice prodotto: 193790

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore  |
|---|---|
| Dimensione                                  | 325   |
| Diametro di installazione richiesto         | 340 mm  |
| Corsa                                       | 215 mm  |
| Altezza estesa max.                         | 305 mm  |
| Max. Angolo di inclinazione                 | 20 deg  |
| Offset massimo                              | 20 mm   |
| Altezza di installazione min.               | 75 mm   |
| Funzionamento                               | A semplice effetto                            |
| Pressione di lavoro                         | 0 bar...8 bar                                 |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato non possibile       |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione     |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                        | -40 °C...70 °C                                |
| Forza di ripristino                         | 300 N   |
| Peso prodotto                               | 4800 g  |
| Tipo di montaggio                           | Tramite filetto femmina                       |
| Attacco pneumatico                          | G1/4  |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)     |
| Materiale membrana                          | NR/BR   |
| Materiale corpo                             | Acciaio<br>Galvanizzato                       |