

Snodo CRSGS-M20X1,5

Codice prodotto: 195585

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M20x1,5
Basato su standard	ISO 12240-4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	9 kN
Peso prodotto	464 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Acciaio fortemente legato
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale della pista interna	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio fortemente legato