

Piastra di montaggio VN-T6-BP-NRH

Codice prodotto: 196956

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	0.8 Nm
Peso prodotto	12.4 g
Tipo di montaggio	Con foro passante Con guida DIN
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Rinforzato con PA
Materiale valvola a spola	POM