


Valvola di intercettazione HE-N3/8-LO

Codice prodotto: 197129

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Principio di tenuta | Morbido |
| Funzione aria di scarico | Senza opzione di controllo del flusso |
| Tipo di pilotaggio | Diretto |
| Pressione di lavoro | 1 bar...10 bar |
| Valore C | 20.95 l/sbar |
| valore b | 0.42 |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 5200 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Tipo di montaggio | Avvitamento |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Direzione del flusso | Non reversibile |
| Peso prodotto | 1100 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | 3/8 NPT |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | 3/8 NPT |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | 1 NPT |
| Materiale guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |