


Valvola di intercettazione HE-N1-LO

FESTO

Codice prodotto: 197132



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Principio di tenuta	Morbido
Funzione aria di scarico	Senza opzione di controllo del flusso
Tipo di pilotaggio	Diretto
Pressione di lavoro	1 bar...10 bar
Valore C	38.47 l/sbar
valore b	0.47
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	10000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Avvitamento
Posizione di montaggio	Opzionale
Direzione del flusso	Non reversibile
Peso prodotto	1000 g
Collegamento pneumatico, porta 1	1 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1 NPT
Collegamento pneumatico, porta 3	1 NPT
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso