

# Blocchetto di connessione DASI-Q11-63-A-SL

Codice prodotto: 1971550

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Progettazione	Per scanalatura a T
Per alessaggio	Diametro 63
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	15 g
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a T Tramite perno filettato Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato