

Zoccolo elettrico a innesto MHAP-PI

Codice prodotto: 197260

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Clip
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	4 g
Collegamento elettrico	A 2 poli Connettore femmina
Intervallo di tensione d'esercizio DC	60 V
Corrente ammissibile per il carico	3 A
Lunghezza del cavo	0.5 m
Diametro cavo	1 mm
Struttura del cavo	2 x 0,14 mm ²
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-20 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame stagnato