

Supporto a cerniera CRLMC-63

Codice prodotto: 197323

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Basato su standard	ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso prodotto	306 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Elettrolucidato Acciaio fortemente legato
Materiale supporto	Plastica