

Blocco di collegamento MHP2-PR8-3

Codice prodotto: 197445

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante Con guida DIN
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 1/33	M7
Collegamento pneumatico, porta 3/11	M7
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto