

# Silenziatore UO-1/4

Codice prodotto: 197584

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Silenziatore aperto
Pressione d'esercizio	0 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	8 g
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale del perno a vite	PE
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)