

Tubo spiralato in plastica PUN-6X1-S-1-SW

Codice prodotto: 197605

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	1 m
Diametro esterno	6 mm
Lunghezza del blocco	0.344 m
Diametro interno	4 mm
Diametro avvolgimento	46 mm
Numero di giri	23
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso prodotto	51 g
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 6 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera Per nipplo spinato I.D. 4 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo	TPE-U(PU)