

## Tubo spiralato in plastica DUO PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Codice prodotto: 197618

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza di lavoro                                 | 1 m                                                                                                                                                         |
| Diametro esterno                                    | 4 mm                                                                                                                                                        |
| Lunghezza del blocco                                | 0.468 m                                                                                                                                                     |
| Diametro interno                                    | 2.6 mm                                                                                                                                                      |
| Diametro avvolgimento                               | 25 mm                                                                                                                                                       |
| Numero di giri                                      | 45                                                                                                                                                          |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                 |
| Pressione operativa in funzione della temperatura   | -0.95 bar...10 bar                                                                                                                                          |
| Approvazione                                        | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)                                                                                                             |
| Autorità che rilascia il certificato                | B 013277 0506 00                                                                                                                                            |
| Fluido di lavoro                                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                                                                               |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente                                | -35 °C...60 °C                                                                                                                                              |
| Peso prodotto                                       | 55 g                                                                                                                                                        |
| Attacco pneumatico                                  | Per connettore a innesto O.D. 4 mm<br>Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm con ghiera<br>Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm |
| Colore                                              | Blu/nero                                                                                                                                                    |
| Durezza Shore                                       | D 52 +/-3                                                                                                                                                   |
| Materiale tubo                                      | TPE-U(PU)                                                                                                                                                   |