

Tubo spiralato in plastica DUO PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Codice prodotto: 197619

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	1.5 m
Diametro esterno	4 mm
Lunghezza del blocco	0.668 m
Diametro interno	2.6 mm
Diametro avvolgimento	25 mm
Numero di giri	70
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso prodotto	84 g
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto O.D. 4 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm con ghiera Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm
Colore	Blu/nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo	TPE-U(PU)