

Tube spirale in plastica DUO PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Codice prodotto: 197631

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Lunghezza di lavoro | 6 m |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Lunghezza del blocco | 1.76 m |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro avvolgimento | 95 mm |
| Numero di giri | 64 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Approvazione | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Autorità che rilascia il certificato | B 013277 0506 00 |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 2600 g |
| Attacco pneumatico | Per diametro esterno del connettore a innesto di 12 mm |
| Colore | Blu/nero |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Materiale tubo | TPE-U(PU) |