


Kit assiale EAMM-A-D32-40P

Codice prodotto: 1976465

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	44 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.28 kgmm ²
Coppia trasmissibile	1.6 Nm
Peso prodotto	160 g
Codice interfaccia, attuatore	D32
Codice interfaccia, ingresso motore	40P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)