

Raccordo spinato

C-3/8-P-6

Codice prodotto: 2024

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4.5 mm
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm